

**Garant**

**Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B4 radial à gauche, court, Queue  
Ø d1: 30mm**



## Données de commande

N° commande	319036 30
GTIN	4067263237723
Classe d'article	31V

## Description

### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

### Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

### Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Description technique

$h_6$	38 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	30 mm
$l_2$	40 mm
$h_5$	35 mm
$b_1$	70 mm
$h_1$	20 mm

Code couleur queue VDI	VDI 30
$b_2$	35 mm
$l_1$	22 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI