

**Garant****Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme B5 radial à droite, long, Queue Ø d1: 30mm**

## Données de commande

N° commande	319046 30
GTIN	4067263237754
Classe d'article	31V

## Description

### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT Eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.**

### Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

### Norme:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 30
$h_5$	36 mm
$l_1$	22 mm

$l_2$	40 mm
$b_2$	65 mm
$b_1$	100 mm
Queue $\varnothing d_1$	30 mm
$h_1$	20 mm
$h_6$	38 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI