Garant

Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B5 radial à droite, long, Queue Ø d1: 30mm



Données de commande

N° commande	319046 30
GTIN	4067263237754
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- · Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- · Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- · Avec gicleurs.

GARANT Eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 30
h_5	36 mm
I ₁	22 mm

⚠ Hoffmann Group

	40 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Queue Ø d ₁	30 mm
h_1	20 mm
h_6	38 mm
Forme	В
Type de produit	Porte-outils VDI