

Garant

**Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B4 radial à gauche, court, Queue
Ø d1: 50mm**



Données de commande

N° commande	319036 50
GTIN	4067263237747
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Queue Ø d ₁	50 mm
l ₂	55 mm
l ₁	30 mm
h ₁	25 mm
h ₆	60 mm
b ₁	100 mm

b ₂	50 mm
h ₅	35 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI