

**Garant****Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B4 radial à gauche, court, Queue  
Ø d1: 25mm**

## Données de commande

N° commande	319036 25
GTIN	4067263237716
Classe d'article	31V

## Description

**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Principalement pour usinage extérieur.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Description technique

$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm
$l_1$	16 mm
$b_1$	55 mm
$b_2$	30 mm
$l_2$	30 mm

Code couleur queue VDI	VDI 25
Queue $\varnothing d_1$	25 mm
$h_5$	27 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI