

**Garant****Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B6 radial à gauche, long, Queue Ø d1: 40mm**

## Données de commande

N° commande	319056 40
GTIN	4067263237785
Classe d'article	31V

## Description

### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT Eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.**

### Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

### Norme:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 40
b <sub>2</sub>	75,5 mm
b <sub>1</sub>	118 mm

Queue Ø d <sub>1</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
h <sub>5</sub>	38,5 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI