

Garant

Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B8 radial à gauche, long, Queue Ø d1: 30mm



Données de commande

N° commande	319076 30
GTIN	4067263237914
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

b_2	65 mm
l_2	40 mm
l_1	22 mm
b_1	100 mm
h_5	38 mm
h_6	38 mm

h ₁	20 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Queue Ø d ₁	30 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI