

Garant

Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme B6 radial à gauche, long, Queue Ø d1: 30mm


Données de commande

N° commande	319056 30
GTIN	4067263237778
Classe d'article	31V

Description
Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT Eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm

Code couleur queue VDI	VDI 30
Queue $\varnothing d_1$	30 mm
h_5	36 mm
l_2	40 mm
h_6	38 mm
b_1	100 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI