

Garant

Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme B7 radial à droite, long, Queue Ø d1: 40mm



Données de commande

N° commande	319066 40
GTIN	4067263237907
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l_2	44 mm
l_1	22 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
h_5	42,5 mm
h_6	48 mm
b_2	75,5 mm

h ₁	25 mm
b ₁	118 mm
Queue Ø d ₁	40 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI