

Garant

Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B8 radial à gauche, long, Queue Ø d1: 40mm



Données de commande

N° commande	319076 40
GTIN	4067263237921
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

h_6	48 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
h_1	25 mm
l_2	44 mm
h_5	42,5 mm
Queue Ø d ₁	40 mm

b ₂	75,5 mm
b ₁	118 mm
l ₁	22 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI