

Garant

Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme C2 axial, à gauche, Queue Ø d1: 40mm



Données de commande

N° commande	319116 40
GTIN	4067263238010
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco 273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

b ₂	42,5 mm
h ₂	34 mm
h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm

Code couleur queue VDI	VDI 40
b_1	85 mm
h_1	25 mm
Queue $\varnothing d_1$	40 mm
Largeur de queue b_3	20,5 mm
h_6	48 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI