

**Garant**

**Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 20mm**

**Données de commande**

N° commande	319126 20
GTIN	4067263238034
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT Eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.**

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Description technique**

$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
$l_1$	55 mm
$h_5$	25 mm

Largeur de queue $b_3$	13 mm
$h_2$	22 mm
$h_1$	16 mm
Queue $\varnothing d_1$	20 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
$b_2$	27 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI