

## Garant

### Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 20mm



### Données de commande

N° commande	319136 20
GTIN	4067263238089
Classe d'article	31V

### Description

#### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT Eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.**

#### Utilisation:

Pour carottage.

#### Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Description technique

Queue Ø d <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Largeur de queue b <sub>3</sub>	13 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20

$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
$b_2$	27 mm
$h_1$	16 mm
$l_1$	55 mm
$h_5$	25 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI