

**Garant**
**Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 25mm**

**Données de commande**

N° commande	319136 25
GTIN	4067263238096
Classe d'article	31V

**Description**
**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT Eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.**

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Description technique**

b <sub>1</sub>	58 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
Code couleur queue VDI	VDI 25
b <sub>2</sub>	33 mm

$h_1$	16 mm
Queue $\varnothing d_1$	25 mm
Largeur de queue $b_3$	19 mm
$h_6$	30 mm
$l_1$	55 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI