



## Jauge d'épaisseur rapide numérique, Plage de mesure: 0-12,5mm



### Données de commande

N° commande	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Classe d'article	46C

### Description

#### Exécution:

Jauge d'épaisseur rapide numérique avec levier de relevage (force de mesure indépendante de l'utilisateur), étrier de structure légère, verni. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. Possibilité de transmission de données via RS 232 ou via USB avec câble de transmission de données (non fourni).

#### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

### Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Porte-à-faux	50 mm
Nombre de piles incluses	1
Type de pile	Piles boutons
Ø surfaces de mesure	10 mm

Plage de mesure	0 - 12,5 mm
Lecture	0,001 mm
Interface	Interface USB
Interface	Interface Digimatic
Emballage	Boîte robuste
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,004 mm
Norme	Norme usine
Exécution surface de mesure	trempées et rectifiées
Métriologie	numérique
Étalonnage	C6
Type de produit	Jauge d'épaisseur rapide

## Services

Étalonnage Jauges d'épaisseur rapides Plage de mesure maximale 200	023420 200
Étalonnage DAkkS Jauge d'épaisseur rapide Plage de mesure maximale 30	023430 30

## Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------