




Jauge d'épaisseur rapide numérique, Plage de mesure: 0-25mm



Données de commande

N° commande	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Classe d'article	46C

Description

Exécution:

Possibilité de transmission de données via RS 232 ou via USB avec câble de transmission de données (non fourni).

Jauge d'épaisseur rapide numérique avec levier de relevage (force de mesure indépendante de l'utilisateur), étrier de structure légère, verni. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

Nombre de piles incluses	1
Ø surfaces de mesure	10 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Porte-à-faux	200 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture	0,01 mm
Type de pile	Piles boutons

Plage de mesure	0 - 25 mm
Interface	Interface USB
Interface	Interface Digimatic
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,02 mm
Norme	Norme usine
Exécution surface de mesure	trempées et rectifiées
Méetrologie	numérique
Étalonnage	C6
Type de produit	Jauge d'épaisseur rapide

Services

Étalonnage Jauges d'épaisseur rapides Plage de mesure maximale 200	023420 200
Étalonnage DAkkS Jauge d'épaisseur rapide Plage de mesure maximale 30	023430 30

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------