



Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: M18FPD3-5



Données de commande

N° commande	070110 M18FPD3-5
GTIN	4058546376543
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

- Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.
- Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
- Composants électroniques REDLINK PLUS™ – protection contre la surcharge et gestion de la puissance.

Perceuse-visseuse à percussion sans fil présentant un couple élevé de 158 Nm et une longueur de seulement 175 mm.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, valise de transport (HD-Box) et clip ceinture.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814 – 073816, 073827 et 073840.

Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.

Description technique

Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Poids	2,2 kg
Couple maximal	158 Nm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2100 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	1,85 m/s ²
Type de moteur	FUEL™
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	11,3 m/s ²
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 500 min ⁻¹
Capacité de la batterie	5 Ah
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Nombre de batteries incluses	2
Utilisation type	Heavy Duty
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	89 mm
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	M18FDP3-502X
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	16 mm
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

Accessoires

Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18

073816 MB18