



Tournevis à cliquet sans fil, exécution longue, Type: M12FHIR14L



Données de commande

N° commande	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Les tournevis à cliquet sans fil haute vitesse **longs** permettent aux utilisateurs d'accéder plus facilement aux espaces exigus.

· **Electronique REDLINK™ PLUS et moteur sans charbons POWERSTATE™**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814 et 073839.

Description technique

Porte-outils	Carré 1/4 pouce
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Poids	1,1 kg
Tension de la batterie	12 V
Utilisation type	Strong

Couple max. dur	47 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	0
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Forme	Tournevis à cliquet
Référence fabricant	M12FHIR14LR
Type de produit	Visseuses