

AEG

Boulonneuse, Type: BSS18S12BL



Données de commande

N° commande	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Puissante clé à chocs sans fil 18 V avec mandrin carré de 1/2 pouce.

- **Eclairage à LED de la zone de travail.**
- **Poignée Softgrip.**
- **Crochet de ceinture.**
- **Moteur Subcompact sans charbons.**
- **Conception extrêmement compacte.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Batterie de rechange adaptée, voir codes art. 073846 – 073848. Kits de base batterie, voir code art. 073844.

Description technique

Utilisation type	Strong
Couple maximal	280 Nm

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type AS 18 V
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Référence fabricant	BSS18S12BL
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de coups	0 - 3000 min ⁻¹
Type de batterie	Lithium-ion
Poids	1 kg
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	0
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Type de produit	Boulonneuse