

AEG

Boulonneuse, Type: BSS18C12ZC



Données de commande

N° commande	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Puissante clé à chocs sans fil 18 V avec mandrin carré de 1/2 pouce.

- **Eclairage à LED de la zone de travail.**
- **Poignée Softgrip.**
- **Crochet de ceinture.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Batterie de rechange adaptée, voir codes art. 073846 – 073848. Kits de base batterie, voir code art. 073844.

Description technique

Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Tension de la batterie	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle

Nombre de coups	0 - 3100 min ⁻¹
Référence fabricant	BSS18C12ZC
Couple maximal	410 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type AS 18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Utilisation type	Strong
Poids	3 kg
Nombre de batteries incluses	0
Type de produit	Boulonneuse