

AEG

Perceuse-visseuse à percussion compacte sans fil, Type: BSB18SBL2



Données de commande

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 070115 BSB18SBL2 |
| GTIN | 4058546403423 |
| Classe d'article | 07A |

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.

- Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.
- Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
- Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18 V "Sub-Compact" puissante et maniable.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073846 – 073848; chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073841 et 073844.

Description technique

| | |
|---|---------------------------|
| Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse | 0 - 500 min ⁻¹ |
| Type de batterie | Lithium-ion |

| | |
|---|--------------------------------|
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm |
| Poids | 1,7 kg |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Nombre de batteries incluses | 0 |
| Couple max. dur | 65 Nm |
| Référence fabricant | BSB18SBL2-0 |
| Utilisation type | Heavy Duty |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | AEG Type AS 18 V |
| Couple max. doux | 32 Nm |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Type de moteur | Sans charbons |
| Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse | 1700 min ⁻¹ |
| Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion | < 2,5 m/s ² |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm |
| Emballage | Valise système (HD=Heavy Duty) |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 - 13 mm |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois | 40 mm |