

Garant

**GARANT Softcut® HSI pas large, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
50/4mm**

**Données de commande**

N° commande	214855 50/4
GTIN	4045197549891
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Faibles vibrations grâce à la géométrie d'outil particulière. Exécution des plaquettes extrêmement stable pour des avances optimales. Fixation des plaquettes à l'aide d'une vis spéciale présentant une résistance élevée au cisaillement.

Utilisation:

Pour une excellente qualité d'état de surface. Fraisage sans bavures.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Pour des angles exacts à 90°, choisir $a_p = 8$ mm.

Pour pouvoir utiliser les **4 arêtes de coupe**, la plaquette doit **toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire)**.

Description technique

Plaquette adaptée	SO.. 1205..
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	10 mm

Longueur totale L_{tot}	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219833 (15IP; 3,0 Nm)
\varnothing dents D_c	50 mm
\varnothing fixation	22 mm
Nombre de dents Z	4
Série	Softcut®
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219833
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0