

metabo**Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec batterie Li-Ion, Type: SB18LTXBLI****Données de commande**

N° commande	070121 SB18LTXBLI
GTIN	4061792187849
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Perceuses-visseuses à percussion sans fil avec moteur sans charbons et réducteur à deux vitesses.**

Choisissez entre un équipement complet composé de 2 batteries, d'un chargeur et d'une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément.

Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la lampe de travail à LED claire et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail. Tous les modèles LT et LTX sont équipés d'un mécanisme de percussion très performant pour une capacité de perçage maximale dans la pierre et la maçonnerie. Le fonctionnement par impulsions de la classe LTX fournit une aide efficace en cas de vis bloquées ou lors du perçage sur des surfaces lisses.

Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention "BL" dans la désignation. Ils sont également dotés d'une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

- **Perceuse-visseuse à percussion sans fil offrant une puissance maximale pour les applications les plus difficiles.**

- **Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.**
- **Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.**
- **Arrêt électronique de sécurité: aucun recul lors du blocage du foret, pour une protection élevée de l'utilisateur.**
- **Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.**
- **Avec crochet de ceinture pratique et magasin d'embouts, se fixant à droite ou à gauche.**
- **De nombreuses marques, un seul système de batterie: ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS.**

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, 2x batteries Li-Ion, chargeur et metaBox.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Couple max. dur	130 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Couple max. doux	65 Nm
Emballage	Metabox
Poids, batterie comprise	2,5 kg
Référence fabricant	SB 18 LTX BL I
Vitesse de rotation à vide	0
Vitesse de rotation à vide	0 - 2000
Capacité de la batterie	4 Ah
Poids sans batterie	1,8 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	68 mm
Type de moteur	sans balais
Type de batterie	Lithium-ion

Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	16 mm
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	2
Utilisation type	Heavy Duty
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de produit	Perceuse-visseuse à percussion