



Données de commande

N° commande	474111 925
GTIN	4029547025778
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Thermomètre compact avec connexion à l'application pour une mesure de la température simple, rapide et précise dans l'industrie et l'artisanat.

Livraison:

Avec 3 piles 081561 réf. LR6, certificat d'étalonnage, sonde TE de type K, mallette de transport.

Description technique

Largeur	60 mm
Référence fabricant	925
Erreur admissible	$\pm 0,5 + 0,3\%$ de la valeur mesurée (de -50 à 1000°C) °C
Plage de mesure température (sondes type K)	-50 - 1000 °C
Nombre de piles incluses	3
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Hauteur	28 mm

Longueur	135 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Résolution	0,1 / 1 (à partir de +500) °C
Étalonnage	I8
Type de produit	Testo thermometre sans sonde mesure

Services

Étalonnage appareils d'affichage de température Nombre d'entrées 1	027500 1
Étalonnage DAkkSEtalonnage afficheur thermometre Nombre d'entrées 1	027510 1

Accessoires

Sonde de température type K, Type: OF	474120 OF
Sonde de température type K, Type: EF	474120 EF