

**Testo thermometre sans sonde mesure sans sonde de mesure, Type: 925****Données de commande**

N° commande	474111 925
GTIN	4029547025778
Classe d'article	47B

**Description****Exécution:**

Thermomètre compact avec connexion à l'application pour une mesure de la température simple, rapide et précise dans l'industrie et l'artisanat.

**Livraison:**

Avec 3 piles 081561 réf. LR6, certificat d'étalonnage, sonde TE de type K, mallette de transport.

**Description technique**

Largeur	60 mm
Référence fabricant	925
Erreur admissible	$\pm 0,5 + 0,3\%$ de la valeur mesurée (de $-50$ à $1000^{\circ}\text{C}$ ) $^{\circ}\text{C}$
Plage de mesure température (sondes type K)	$-50 - 1000^{\circ}\text{C}$
Nombre de piles incluses	3
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6

Hauteur	28 mm
Longueur	135 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Résolution	0,1 / 1 (à partir de +500) °C
Étalonnage	I8
Type de produit	Testo thermometre sans sonde mesure

## Services

Étalonnage appareils d'affichage de température Nombre d'entrées 1	027500 1
Étalonnage DAkkSEtalonnage afficheur thermometre Nombre d'entrées 1	027510 1

## Accessoires

Sonde de température type K Type OF	474120 OF
Housse de protection «Top Safe» pour 474111 Pour type 925	474112 925
Sonde de température type K Type EF	474120 EF