



## Armoire vestiaire avec socle et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 4



### Données de commande

N° commande	949613 4
GTIN	4067263642664
Classe d'article	92S

### Description

**Exécution:**

Armoire vestiaire avec largeur de compartiment de 300 mm, avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette.

Avec socle.

Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

**Concept d'aération:** l'entrée d'air dans le fond arrière de l'armoire assure une bonne aération et un séchage du compartiment. Pour les armoires spéciales, l'air est amené par les orifices au-dessus du socle.

**Norme:**

**DIN 4547**

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

**Remarque(s):**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

## Description technique

Larg. utile par compart.	240 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Hauteur	1950 mm
Exécution bâti	Socle
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant de sécurité
Teinte spéciale possible	non
Nombre de compartiments	4
Toit incliné	non
Pour cadenas	oui
Profondeur	500 mm
Norme	DIN 4547
Profondeur tablette	477 mm
Nombre de tablettes fixes	1
Prof. utile par compart.	477 mm
Hauteur utile par tablette à chapeaux	328 mm
Largeur	1200 mm
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Nombre de tringles à vêtements	1
Hauteur utile par casier à vêtements	1420 mm
Plaque d'identité	non
Poids	68 kg
Porte avec fente d'aération	oui
Largeur tablette	298 mm
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires

