



Armoire vestiaire avec module de toit incliné, socle et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 4



Données de commande

N° commande	949631 4
GTIN	4067263642787
Classe d'article	92S

Description

Exécution:

Armoire vestiaire avec module de toit incliné, qui empêche toute immobilisation des objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette. Avec socle.

Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile par casier à vêtements	1420 mm
Largeur tablette	298 mm
Pour cadenas	oui
Profondeur	500 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné	328 mm
Nombre de tablettes fixes	1
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Exécution bâti	Socket
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant de sécurité
Poids	75 kg
Norme	DIN 4547
Largeur	1200 mm
Nombre de compartiments	4
Teinte spéciale possible	non
Toit incliné	oui
Profondeur tablette	477 mm
Prof. utile par compart.	477 mm
Porte avec fente d'aération	oui
Larg. utile par compart.	240 mm
Nombre de tringles à vêtements	1
Hauteur avant	1950 mm
Hauteur arrière	2180 mm
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires

