



## Armoire vestiaire avec module de toit incliné, socle et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 3

### Données de commande

N° commande	949631 3
GTIN	4067263642770
Classe d'article	92S

### Description

#### Exécution:

Armoire vestiaire avec module de toit incliné, qui empêche toute immobilisation des objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette. Avec socle.

Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

#### Norme:

**DIN 4547**

#### Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

#### Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

### Description technique

Porte avec fente d'aération	oui
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant de sécurité
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Exécution bâti	Socle
Toit incliné	oui
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné	328 mm
Poids	57 kg

Hauteur utile par casier à vêtements	1420 mm
Largeur tablette	298 mm
Prof. utile par compart.	477 mm
Nombre de tablettes fixes	1
Profondeur	500 mm
Hauteur arrière	2180 mm
Norme	DIN 4547
Pour cadenas	oui
Profondeur tablette	477 mm
Teinte spéciale possible	non
Hauteur avant	1950 mm
Larg. utile par compart.	240 mm
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Largeur	900 mm
Nombre de tringles à vêtements	1
Nombre de compartiments	3
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires