



## Armoire vestiaire avec module de toit incliné, socle et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 2



### Données de commande

N° commande	949631 2
GTIN	4067263642763
Classe d'article	92S

### Description

**Exécution:**

Armoire vestiaire avec module de toit incliné, qui empêche toute immobilisation des objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette. Avec socle.

Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

**Norme:**

**DIN 4547**

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

**Remarque(s):**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

### Description technique

Larg. utile par compart.	240 mm
Nombre de compartiments	2
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné	328 mm
Hauteur avant	1950 mm
Hauteur utile par casier à vêtements	1420 mm
Teinte spéciale possible	non
Pour cadenas	oui
Nombre de tablettes fixes	1
Profondeur tablette	477 mm
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Prof. utile par compart.	477 mm
Norme	DIN 4547
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Largeur tablette	298 mm
Hauteur arrière	2180 mm
Exécution bâti	Socle
Nombre de tringles à vêtements	1
Porte avec fente d'aération	oui
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant de sécurité
Profondeur	500 mm
Largeur	600 mm
Toit incliné	oui
Poids	42 kg
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires

