



Garderobenschrank mit Sitzbank et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 2



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 949635 2 |
| GTIN | 4067263642886 |
| Classe d'article | 92S |

Description

Exécution:

Armoire vestiaire avec banc. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette. Lattes en standard en hêtre, au profil env. 60x30 mm, toutes les faces rabotées et arrondies, vernis transparent.

Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Banc gris noir, revêtu. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Profondeur | 500 mm |
| Nombre de compartiments | 2 |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur banc | 450 mm |
| Poids | 41 kg |
| Hauteur | 2120 mm |
| Profondeur banc | 315 mm |
| Profondeur tablette | 477 mm |
| Prof. utile par compart. | 477 mm |
| Hauteur utile par tablette à chapeaux | 328 mm |
| Largeur tablette | 298 mm |
| Hauteur utile par casier à vêtements | 1270 mm |
| Larg. utile par compart. | 240 mm |
| Epaisseur du matériau | 0,8 mm |
| Angle d'ouverture de porte | 110 degré |
| Couleurs disponibles | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Type de produit | Armoires vestiaires |