



Garderobenschrank mit Sitzbank et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 4



Données de commande

N° commande	949635 4
GTIN	4067263642909
Classe d'article	92S

Description

Exécution:

Armoire vestiaire avec banc. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette. Lattes en standard en hêtre, au profil env. 60x30 mm, toutes les faces rabotées et arrondies, vernis transparent.

Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Banc gris noir, revêtu. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile par tablette à chapeaux	328 mm
Largeur tablette	298 mm
Profondeur banc	315 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur utile par casier à vêtements	1270 mm
Hauteur	2120 mm
Poids	75 kg
Hauteur banc	450 mm
Profondeur tablette	477 mm
Nombre de compartiments	4
Largeur	1200 mm
Prof. utile par compart.	477 mm
Larg. utile par compart.	240 mm
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires