



## Enrouleur de câble avec noyau en acier50B



### Données de commande

N° commande	08110650B
GTIN	4007123638888
Classe d'article	08B

### Description

#### Exécution:

Les enrouleurs de câbles sont conformes aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608).

Enrouleur de câble robuste avec corps en tôle d'acier, isolation de protection à l'avant et à l'arrière.

#### Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

### Description technique

Puissance nominale déroulé	3500 (16A) W
Conception du câble	3G1,5
Indice de protection IP	IP 44
Matériau câble	Mousse PVC
Classe de câble	H07BQ-F

Système de diagnostic disponible	oui
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Nombre de prises	4
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur câble	50 m
Matériau boîtier	Acier
Type de produit	Enrouleurs de câbles