

Garant

Données de commande

N° commande	264838 DM/8
GTIN	4067263707912
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Déport L_3	27 mm
Longueur totale L	32 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SVUCR
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D_{min}	49 mm
Angle d'attaque	93 degré
Vis pour plaquette	269028 49
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm

Système	DM
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe