

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/9****Données de commande**

N° commande	264838 DM/9
GTIN	4067263707929
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Pour plaquettes à fileter réf. 16.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Plaquette adaptée	16
Série	Master Mute
Déport L ₃	23,7 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Longueur totale L	27 mm

Ø pré-perçage min. D_{min}	45 mm
Vis pour plaquette	269028 50
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SIR
Système	DM
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe