

**Garant**

## Données de commande

N° commande	264838 DM/5
GTIN	4067263707882
Classe d'article	29D

## Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

## Description technique

Système	DM
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	50 mm
Vis pour plaquette	269028 49
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Longueur totale L	27 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SCLCR
Angle d'attaque	95 degré
Déport $L_3$	27 mm

Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Série	Master Mute
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe