

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/10****Données de commande**

N° commande	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Pour plaquettes à fileter réf. 22.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Longueur totale L	30 mm
Série	Master Mute
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Plaquette adaptée	22
Déport L ₃	25,7 mm

Systeme	DM
Vis pour plaquette	269028 51
Ø pré-perçage min. D _{min}	47 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SIR
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe