

Garant

Données de commande

N° commande	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Système	DM
Levier	259015 19
Déport L ₃	27 mm
Série	Master Mute
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PDUNR
Vis de levier	259018 18
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm

Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Longueur totale L	26 mm
Angle d'attaque	93 degré
Sous-plaquette	269005 14
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe