

Garant

Données de commande

N° commande	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Plaque adaptée	TC.. 16T3..
Angle d'attaque	93 degré
Système	DM
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Déport L_3	32 mm
Longueur totale L	27 mm
Série	Master Mute

Vis pour plaquette	269028 50
Code ISO Tête de coupe interchangeable	STFCR
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe