

Garant

Données de commande

N° commande	264838 DM/6
GTIN	4067263707899
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Vis pour plaquette	269028 50
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Déport L ₃	27 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDUCR
Série	Master Mute
Système	DM
Longueur totale L	32 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..

Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe