

**Garant****Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/1****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 264838 DM/1   |
| GTIN             | 4067263707844 |
| Classe d'article | 29D           |

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

**Remarque(s):**

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

**Description technique**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Plaquette adaptée                   | CN.. 1204.. |
| Levier                              | 259015 18   |
| Déport L <sub>3</sub>               | 27 mm       |
| Sous-plaquette                      | 269005 13   |
| Vis de levier                       | 259018 18   |
| Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub> | 50 mm       |

|  |               |
|--|---------------|
| Série                                  | Master Mute   |
| Système                                | DM            |
| Connexion porte-outils / tourelle      | 40 mm         |
| Code ISO Tête de coupe interchangeable | PCLNR         |
| Angle d'attaque                        | 95 degré      |
| Longueur totale L                      | 26 mm         |
| Type d'utilisation                     | à droite      |
| Arrosage interne                       | oui           |
| Type de produit                        | Tête de coupe |