

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/4****Données de commande**

N° commande	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Système	DM
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PWLNR
Déport L_3	27 mm
Vis de levier	259018 18

Levier	259015 18
Longueur totale L	26 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Sous-plaquette	269005 16
Angle d'attaque	95 degré
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe