

**Garant**

## Données de commande

N° commande	264839 DM/7
GTIN	4067263708001
Classe d'article	29D

## Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

## Description technique

Déport L <sub>3</sub>	32 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	STFCL
Longueur totale L	27 mm
Vis pour plaquette	269028 50
Série	Master Mute
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Système	DM
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	50 mm

Angle d'attaque	93 degré
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe