

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: DM/10****Données de commande**

N° commande	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Pour plaquettes à fileter réf. 22.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Vis pour plaquette	269028 51
Déport L ₃	25,7 mm
Longueur totale L	30 mm
Système	DM
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Plaquette adaptée	22
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D _{min}	47 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SIL
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

