

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: DM/9****Données de commande**

N° commande	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Pour plaquettes à fileter réf. 16.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Longueur totale L	27 mm
Système	DM
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Plaquette adaptée	16
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SIL

Déport L ₃	23,7 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	45 mm
Vis pour plaquette	269028 50
Série	Master Mute
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe