

Garant

Données de commande

N° commande	264839 DM/5
GTIN	4067263707981
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Vis pour plaquette	269028 49
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SCLCL
Longueur totale L	27 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Angle d'attaque	95 degré
Système	DM
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm

Déport L ₃	27 mm
Série	Master Mute
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe