

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: DM/4****Données de commande**

N° commande	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Déport L ₃	27 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PWLNL
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Sous-plaquette	269005 16
Vis de levier	259018 18
Série	Master Mute
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Angle d'attaque	95 degré
Système	DM
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm
Longueur totale L	26 mm
Levier	259015 18
Type d'utilisation	Gauche

Arrosage interne

oui

Type de produit

Tête de coupe