

**Garant**


## Données de commande

N° commande	264839 DM/6
GTIN	4067263707998
Classe d'article	29D

## Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

## Description technique

Système	DM
Longueur totale L	32 mm
Vis pour plaquette	269028 50
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Déport L <sub>3</sub>	27 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	50 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDUCL
Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe