

Garant

Données de commande

N° commande	264839 DM/3
GTIN	4067263707967
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Plaque adaptée	TN.. 1604..
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Vis de levier	259018 19
Longueur totale L	26 mm
Levier	259015 20
Sous-plaquette	269005 15
Déport L_3	27 mm
Système	DM

Angle d'attaque	91 degré
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PTFNL
Série	Master Mute
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe