



Cliquet télescopique, 1/2 pouce, extensible, Type: 1/2



Données de commande

N° commande	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Fixation par bague. Avec levier d'inversion droite / gauche.

Réglage confortable, simple et rapide, même d'une seule main, des longueurs via un interrupteur à bascule. Cinq niveaux de verrouillage avec longueurs d'extension de 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm et 630 mm. Couple max. admissible 512 Nm.

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Norme:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 3122
Longueur totale	410 - 630 mm
Nombre de dents	36
Angle de reprise	10 degré
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé
Avec éjecteur	non
Tête du cliquet détachable de la poignée	non

Poignée tournante	non
Progressivement extensible	non
Trou de montage à l'extrémité du manche	non
Type de produit	Cliquets