

**Clé à chocs sans fil, Type: GDS18450HC****Données de commande**

N° commande	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Boulonneuse sans fil.

- **Rotation droite / gauche.**
- **Indicateur d'état de charge sans fil.**

Boulonneuse 1/2 pouce avec module Bluetooth Connectivity.

- **2 modes de fonctionnement pour le métal et le bois. Autres paramètres réglables individuellement via l'application Toolbox.**

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851 – 073867.

Description technique

Référence fabricant	GDS 18V-450 HC
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	1500 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	1000 min ⁻¹

Vitesse de rotation à vide	1500 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	2300 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	2
Emballage	Valise (L-Boxx)
Couple maximal 2ème niveau	330 Nm
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Nombre de coups	0 - 3300 min ⁻¹
Nombre de coups 2ème niveau	2500 min ⁻¹
Nombre de coups 3ème niveau	3300 min ⁻¹
Poids sans batterie	1,6 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Couple maximal 3ème niveau	450 Nm
Vibrations maximales suivant EN	14,5 m/s ²
Couple maximal 1er niveau	250 Nm
Capacité de la batterie	4 Ah
Tension de la batterie	18 V
Nombre de coups 1er niveau	1900 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Poids	2,1 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2300 min ⁻¹
Couple max. dur	450 Nm
Couple initial de décollement max.	800 Nm
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M20
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Utilisation type	Heavy Duty
Type de produit	Boulonneuses

